

Réservoirs jetables

Réservoirs à réactifs pour micropipettes multicanaux



Les réservoirs à réactifs Fisherbrand pour micropipettes multicanaux présentent de nombreux avantages. Ils possèdent des parois épaisses, des “tourelles” résistantes à l’écrasement dans les coins, des bords verseurs pratiques, des graduations tous les 25 ml et des languettes pour éviter qu’ils ne collent les uns aux autres quand ils sont empilés.

- Les fonds en V des réservoirs forment des bacs étroits permettant de récupérer la totalité de l’échantillon
- Les versions stériles sont emballées individuellement et hermétiquement dans des sachets en HDPE Sani-Tear et irradiées aux rayons gamma
- Usage unique

N° réf.	Volume	Stérilité	Matériau	L x l x H	Qté
11314035	55mL	Non stérile	PVC transparent	14,5 x 8,5 x 2,5cm	100
11324035	55mL	Non stérile	Polystyrène blanc	14,5 x 8,5 x 2,5cm	100
11334035	55mL	Stériles	Polystyrène blanc	14,5 x 8,5 x 2,5cm	50 x 1
11344035	100mL	Non stérile	Polystyrène blanc	14,5 x 8,5 x 2,5cm	100
11354035	100mL	Stériles	Polystyrène blanc	14,5 x 8,5 x 2,5cm	50 x 1