Einweghandschuhe

Die Einweghandschuhe von Fisherbrand™ sind für maximalen Schutz und Komfort ausgelegt. Sie sind die idealen Handschuhe für den täglichen Schutz im Labor; die neue Verpackung trägt zur Reduzierung von Abfall und Umweltbelastung bei.

Einweg-Nitrilhandschuhe, Komfort, PSA-Kategorie III

CE 0493

Entscheiden Sie sich für einen Handschuh mit verbessertem Komfort und gutem Tastempfinden. Fisherbrand Komfort Nitrilhandschuhe sind puder- und latexfrei und zeichnen sich durch eine anatomische Passform mit Rollrand und strukturierte Finger aus.

- Puderfrei, latexfrei
- Außergewöhnliche Passform und Strapazierfähigkeit, gutes Tragegefühl
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet, strukturierte Finger und Rollrand
- Nicht steril
- 200 Handschuhe je Standardpackung (Größe XL 180 Handschuhe je Packung) reduziert Abfall und Umweltbelastung
- Stärke: 0,07 mm (Handfläche), 0,09 mm (Finger)
- Farbe: blau
- Länge 241,3 mm
- Erfüllt EN ISO 374/Typ B

Bestellinformationen

Kat. Nr.	Größe	Menge/VE
15622367	XS	200
15632367	S	200
15642367	M	200
15652367	L	200
15662367	XL	180

Einweg-Nitrilhandschuhe, verlängerte Stulpe, PSA-Kategorie III

CE 0493

Entscheiden Sie sich für einen Handschuh mit außergewöhnlicher Strapazierfähigkeit und zusätzlichen Schutz. Die Fisherbrand Nitrilhandschuhe mit verlängerter Stulpe sind extra dick, voll strukturiert und bieten ausgezeichnete Grifffestigkeit.

- Puderfrei, latexfrei
- Voll strukturierte Oberfläche für ausgezeichnete Grifffestigkeit
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet, nicht steril, mit Rollrand
- Stärke: 0,15 mm (Handfläche), 0,18 mm (Finger)
- Farbe: aquamarin
- Länge: 305 mm
- Erfüllt EN ISO 374/Typ B

Bestellinformationen

Kat. Nr.	Größe	Menge/VE
15612367	XS	50
15662357	S	50
15672357	M	50
15682357	L	50
15692357	XL	50

Einweg-Nitrilhandschuhe mit Aloe vera, PSA-Kategorie III

Diese Handschuhe weisen eine strukturierte Oberfläche auf und sorgen unter trockenen und nassen Bedingungen für ideale Grifffestigkeit. Aufgrund ihrer grünen Farbe sind sie leicht zu erkennen; die Innenflächen sind mit hautberuhigender Aloe Vera beschichtet, wodurch sie ausgezeichnet für langes Tragen geeignet sind.

- Premium-Nitrilhandschuhe, die den Komfort und das Tragegefühl von Latex bieten
- Bequem, durchstichfest und strapazierfähig
- Die Aloe Vera-Innenbeschichtung schützt vor trockenen, rissigen und aufgesprungenen Händen
- 100 für Rechts- und Linkshänder geeignete Handschuhe je Standardpackung reduziert Abfall und Umweltbelastung
- PSA erfüllt Kategorie III, 1.5 AQL, EN ISO 374/Typ B
- Stärke: 0,06 mm

Bestellinformationen

Kat. Nr.	Größe	Menge/VE
15193269	S	100
15103279	M	100
11772779	L	100
15113279	XL	100

Einweg-Latexhandschuhe mit Aloe Vera, PSA-Kategorie III

Fisherbrand Latex-Untersuchungshandschuhe bieten sowohl Benutzerkomfort wie auch eine optimale Schutzbarriere und enthalten hautberuhigende Aloe Vera, um vor trockenen und aufgesprungenen Händen zu schützen.

- Latex-Untersuchungshandschuhe bieten eine optimale Schutzbarriere
- Enthält hautberuhigende Aloe Vera, um vor trockener, rissiger und aufgesprungener Haut zu schützen
- Strukturiert, für ausgezeichnete Grifffestigkeit
- Puderfrei
- Erfüllt EN ISO 374/Typ B (AQL 1.5)
- Länge: 240 mm

Bestellinformationen

Kat. Nr.	Größe	Menge/VE
15153269	S	100
15173269	M	100
15163269	L	100
15183269	XL	100

© 2017 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
Trademarks used are owned as indicated at fishersci.com/trademarks.

Austria: +43(0)800-20 88 40 **Belgium:** +32 (0)56 260 260 **Denmark:** +45 70 27 99 20
Germany: +49 (0)2304 9325 **Ireland:** +353 (0)1 885 5854 **Italy:** +39 02 950 59 478
Finland: +358 (0)9 8027 6280 **France:** +33 (0)3 88 67 14 14 **Netherlands:** +31 (0)20 487 70 00
Norway: +47 22 95 59 59 **Portugal:** +351 21 425 33 50 **Spain:** +34 902 239 303
Sweden: +46 31 352 32 00 **Switzerland:** +41 (0)56 618 41 11 **UK:** +44 (0)1509 555 500

fisher scientific
part of Thermo Fisher Scientific