



Fisherbrand
QUALITY. RELIABILITY. VALUE.

Dialyse

Tubes de dialyse

Tubes de dialyse

Diffusion de composés de faible poids moléculaire dans des solutions aqueuses ; rétention des protéines et des bactéries dans le tube

- Tube de dialyse en cellulose régénérée
- Seuil de rétention de 3,5 kDa à 14 kDa
- La boîte comprend deux pinces de fermeture de membrane et une paire de ciseaux chirurgicaux
- Le tube est fourni sur une bobine compacte en polystyrène qui n'absorbe pas la glycérine des membranes
- Le distributeur est conditionné dans un emballage en plastique avec un sachet dessiccant permettant de contrôler l'humidité
- Les boîtes sont livrées avec des fiches techniques individuelles de lot rédigées par un laboratoire* indépendant



Référence catalogue	Description	Qté par boîte
15203857*	Tube de dialyse, 14,6 mm de diamètre, rouleau de 30 m, seuil de rétention de 6 à 8 kDa	1
15213857*	Tube de dialyse, 20,4 mm de diamètre, rouleau de 30 m, seuil de rétention de 6 à 8 kDa	1
15223857*	Tube de dialyse, 25,5 mm de diamètre, rouleau de 30 m, seuil de rétention de 6 à 8 kDa	1
15233857*	Tube de dialyse, 31,8 mm de diamètre, rouleau de 30 m, seuil de rétention de 6 à 8 kDa	1
15243857*	Tube de dialyse, 6,37 mm de diamètre, rouleau de 15 m, seuil de rétention de 12 à 14 kDa	1
15293847*	Tube de dialyse, 15,9 mm de diamètre, rouleau de 15 m, seuil de rétention de 12 à 14 kDa	1
15253857*	Tube de dialyse, 28,6 mm de diamètre, rouleau de 15 m, seuil de rétention de 12 à 14 kDa	1
15283847	Tube de dialyse, 6,37 mm de diamètre, rouleau de 30 m, seuil de rétention de 12 à 14 kDa	1
15273847	Tube de dialyse, 15,9 mm de diamètre, rouleau de 30 m, seuil de rétention de 12 à 14 kDa	1
15263847	Tube de dialyse, 21,0 mm de diamètre, rouleau de 30 m, seuil de rétention de 12 à 14 kDa	1
15253847	Tube de dialyse, 28,6 mm de diamètre, rouleau de 30 m, seuil de rétention de 12 à 14 kDa	1
15233847*	Tube de dialyse, 12,1 mm de diamètre, rouleau de 15 m, seuil de rétention de 3 500 Da	1
15263857*	Tube de dialyse, 29,3 mm de diamètre, rouleau de 15 m, seuil de rétention de 3 500 Da	1
15273857	Pince pour tube de dialyse, largeur de fermeture jusqu'à 46 mm	10
15243847	Pince pour tube de dialyse, largeur de fermeture jusqu'à 65 mm	10

2014_UK197_10599

© 2014 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
Trademarks used are owned as indicated at www.fishersci.com/trademarks.

Austria: +43(0)800-20 88 40 Belgium: +32 (0)56 260 260 Denmark: +45 70 27 99 20
Germany: +49 2304 932-5 Ireland: +353 (0)1 885 5854 Italy: +39 02 950 59 478
Finland: +358 (0)9 8027 6280 France: +33 (0)3 88 67 14 14 Netherlands: +31 (0)20 487 70 00
Norway: +47 22 95 59 59 Portugal: +351 21 425 33 50 Spain: +34 902 239 303

F Fisher Scientific

A Thermo Fisher Scientific Brand