

Étaleurs Fisherbrand™

Étaleurs en forme de L

Parfaits pour l'étalement régulier des cultures bactériennes


- Usage unique
- La surface d'étalement lisse présentant un angle légèrement relevé réduit le risque d'endommagement de la surface de la gélose
- Sa forme en L permet une application sur l'ensemble de la surface de la boîte de Pétri
- Grâce au polypropylène préstérilisé, le recours aux flammes ou à l'autoclavage est inutile

Caractéristiques

Longueur	145,1 mm
Couleur	Bleu
Stériles	Oui
À utiliser avec (application)	Parfaits pour l'étalement régulier des cultures bactériennes. La surface d'étalement lisse présentant un angle légèrement relevé réduit le risque d'endommagement de la surface de la gélose
Forme	Forme de L
Matériau	Polypropylène
Jetables	Oui
À utiliser avec (équipement)	Boîtes de pétri gélosées

Informations pour commander

N° réf.	Description	Quantité par paquet
15615467	Étaleur en forme de L, emballage par 10	500
15625467	Étaleur en forme de L, emballage individuel	100



Étaleurs triangulaires

Étaleurs en polypropylène, robustes et réutilisables, disponibles en deux tailles : Largeurs de rateau de 30 et 60 mm

Caractéristiques

Autoclavables	Oui
Matériau	Polypropylène
Stériles	Oui
Forme	Triangle
À utiliser avec (équipement)	Boîtes bi-compartmentées pour les étaleurs de 30 mm de largeur et boîtes de 100 à 150 mm pour les étaleurs de 60 mm de largeur

Informations pour commander

N° réf.	Description	Quantité par paquet
15635467	Étaleur triangulaire bleu de 30 mm, emballage individuel	25
15645467	Étaleur triangulaire jaune de 60 mm, emballage individuel	25

