

Incubateurs microbiologiques

Pour application d'incubation basique



- Idéale pour incubation microbiologiques et maintien en température
- Température maximale 75°C
- Commande numérique à point de consigne unique
- Porte intérieure vitrée pour une visualisation des échantillons sans perturbation
- Superposition pratique sans outil ni kit
- Port d'accès standard
- Intérieur acier inoxydable
- Garantie deux ans sur les pièces et la main-d'œuvre
- Marquage CE
- 2 étagères perforées en acier inox fournies en standard
- Etagère supplémentaire aussi disponible



Spécifications et informations de commandes

N° de cat.	15895901	15815911	15835911
Volume de la chambre, L	75	117	194
Convection	Convection naturelle	Convection naturelle	Convection naturelle
Plage de températures	Ambiante +7°C à 75°C	Ambiante +7°C à 75°C	Ambiante +7°C à 75°C
Uniformité à 37°C	±0,8°C	±0,8°C	±0,8°C
Stabilité à 37°C	±0,3°C	±0,3°C	±0,3°C
Dimensions chambre, mm (L x H x P)	414 x 354 x 508	414 x 464 x 608	589 x 464 x 708
Dimensions extérieur, mm ¹ (L x H x P)	565 x 530 x 720	565 x 640 x 820	738 x 640 x 920
Etagères fournies/max	2/13	2/16	2/19
Chargement des étagères maxi, kg	25	25	25
Référence étagères supplémentaires	15876392	15886392	15896392
Dimensions des étagères (mm)	329 x 376	439 x 376	439 x 551
Type de prise électrique	230V, 50/60Hz, 140W, 0.6A CEE7/7 prises pour EU et BS1363/A pour UK	230V, 50/60Hz, 185W, 0.8A CEE7/7 prises pour EU et BS1363/A pour UK	230V, 50/60Hz, 345W, 1.5A CEE7/7 prises pour EU et BS1363/A pour UK
Poids de produit, kg	41	47	66

¹Profondeur de la poignée / de l'affichage non incluse dans la profondeur (65 mm) ; pieds réglables non inclus dans la hauteur (35 mm) – distance requise jusqu' à la paroi arrière : 80 mm

Notes: Tous les chiffres des tableaux sont des valeurs moyennes types pour les appareils de série, d'après la norme d'usine qui se réfère à la norme DIN12880.

Plus d'informations sur eu.fishersci.com/go/fisherbrand

Austria: +43 (0)800-20 88 40 Belgium: +32 (0)56 260 260 Denmark: +45 70 27 99 20
Germany: +49 (0)2304 9325 Ireland: +353 (0)1 885 5854 Italy: +39 02 950 59 478
Finland: +358 (0)9 8027 6280 France: +33 (0)3 88 67 14 14 Netherlands: +31 (0)20 487 70 00
Norway: +47 22 95 59 59 Portugal: +351 21 425 33 50 Spain: +34 902 239 303
Sweden: +46 31 352 32 00 Switzerland: +41 (0)56 618 41 11 UK: +44 (0)1509 555 500

fisher scientific
part of Thermo Fisher Scientific