

# Gants à usage unique

La gamme de gants à usage unique Fisherbrand™ est conçue pour assurer un maximum de protection et de confort. En plus de leur nouvel emballage destiné à réduire les déchets et l'impact sur l'environnement, ils sont parfaits pour garantir une protection au quotidien en laboratoire.

## Gants jetables en nitrile confort

CE 0493

### EPI catégorie III

Choisissez un gant dont le confort et la sensibilité tactile sont optimaux.

- Sans poudre, sans latex
- Confort et résistance exceptionnelles
- Ambidextres, avec doigts texturés et manchette à bord roulé
- Non stériles
- 200 gants par boîte (taille XL, 180 gants par boîte) réduisant les déchets et l'impact sur l'environnement
- Épaisseur : 0,07 mm (paume), 0,09 mm (doigt)
- Couleur : bleu
- Longueur : 241,3 mm
- Conformés EN ISO 374/Type B
- Certifié pour le contact alimentaire

#### Informations pour commander

N° réf.	Taille	Qté
15622367	XS	200
15632367	S	200
15642367	M	200
15652367	L	200
15662367	XL	180



## Gants jetables en nitrile à manchette longue

CE 0493

### EPI catégorie III

Choisissez un gant exceptionnellement résistant offrant une protection optimale. Les gants en nitrile à manchette longue Fisherbrand sont extra épais et entièrement texturés pour assurer une préhension supérieure.

- Sans poudre, sans latex
- Entièrement texturés pour une meilleure préhension en milieu sec ou humide
- Ambidextres et non stériles avec manchette à bord roulé
- Épaisseur : 0,15 mm (paume), 0,18 mm (doigt)
- Couleur : bleu-vert
- Longueur : 305 mm
- Conformés EN ISO 374/Type B
- Adaptés pour le contact alimentaire
- Certifié pour le contact alimentaire

#### Informations pour commander

N° réf.	Taille	Qté
15612367	XS	50
15662357	S	50
15672357	M	50
15682357	L	50
15692357	XL	50



## Gants jetables en nitrile à l'aloë vera

### EPI catégorie III

Ces gants ont une surface texturée pour une préhension optimale en milieu sec ou humide. Pour faciliter leur identification, ils sont verts et leur revêtement intérieur à l'aloë vera les rend parfaits pour une utilisation prolongée.

- Gants en nitrile assurant le même confort et toucher que le latex
- Confortables, robustes et résistants
- Revêtement intérieur à l'aloë vera protégeant les mains contre le dessèchement, les gerçures et les crevasses
- 100 gants ambidextres par boîte réduisant les déchets et l'impact sur l'environnement
- EPI conforme à la catégorie III, 1.5 AQL, EN ISO 374/Type B
- Épaisseur 0,06 mm



#### Informations pour commander

N° réf.	Taille	Qté
15193269	S	100
15103279	M	100
11772779	L	100
15113279	XL	100

## Gants jetables latex à l'aloë vera

### EPI catégorie III

Les gants d'examen en latex Fisherbrand associent confort et protection de l'utilisateur, tout en y ajoutant la qualité adoucissante de l'aloë vera pour éviter le dessèchement et les gerçures de la peau.

- Gants d'examen latex assurant une protection fiable
- Contiennent de l'aloë vera pour adoucir la peau et la protéger contre le dessèchement, les crevasses et les gerçures
- Texturés pour une excellente préhension
- Sans poudre
- Conformés EN ISO 374/Type B (AQL 1.5)
- Longueur 240 mm



#### Informations pour commander

N° réf.	Taille	Qté
15153269	S	100
15173269	M	100
15163269	L	100
15183269	XL	100

© 2017 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.  
Trademarks used are owned as indicated at [fishersci.com/trademarks](http://fishersci.com/trademarks).

Austria: +43(0)800-20 88 40 Belgium: +32 (0)56 260 260 Denmark: +45 70 27 99 20  
Germany: +49 (0)2304 9325 Ireland: +353 (0)1 885 5854 Italy: +39 02 950 59 478  
Finland: +358 (0)9 8027 6280 France: +33 (0)3 88 67 14 14 Netherlands: +31 (0)20 487 70 00  
Norway: +47 22 95 59 59 Portugal: +351 21 425 33 50 Spain: +34 902 239 303  
Sweden: +46 31 352 32 00 Switzerland: +41 (0)56 618 41 11 UK: +44 (0)1509 555 500

 **fisher scientific**  
part of Thermo Fisher Scientific