



Fisherbrand
QUALITY. RELIABILITY. VALUE.

Centrifugation

Centrifugeuses Mini et Midi

Centrifugeuse Mini

La centrifugeuse Mini de Fisherbrand est la solution idéale pour la centrifugation rapide, la séparation des cellules par micro-filtration, les applications PCR* et les échantillons HPLC. Ce dispositif compact et simple d'utilisation est fourni en version standard avec de nombreux accessoires.



Principaux avantages et caractéristiques :

- Encombrement réduit et fonctionnement silencieux
- Boîtier résistant aux UV
- Rotors SnapSpin™ simples et rapides à installer
- Produit compact et ergonomique pour un encombrement minimal
- Vitesse maximale : 6 000 tr/min / 2 000 xg
- Base lestée recouverte de caoutchouc empêchant tout déplacement et réduisant les nuisances sonores
- Garantie 1 an

Caractéristiques techniques

Capacité du rotor 1	6 tubes de 1,5/2 ml
Capacité du rotor 2	2 barrettes de 8 tubes de 0,2 ml ou 16 tubes individuels
Adaptateurs pour rotor 1	6 tubes de 0,5 ml et 6 tubes de 0,2 ml
Plage de vitesse :	6 000 tr/min
FCR :	2 000 xg
Dimensions :	153 x 128 x 104 mm
Exigences électriques :	220-230 V, 50-60 HZ

N° cat.

Description

15358266

La centrifugeuse Mini est fournie avec : rotors, rack de tubes, mallette de rangement, joints toriques, adaptateurs pour tubes et adaptateur secteur basse tension double isolation, avec quatre fiches interchangeables

Pour consulter la gamme complète des produits Fisherbrand, rendez-vous sur
www.eu.fishersci.com/go/fisherbrand

*PCR est une marque déposée de Hoffmann LaRoche Inc



Fisherbrand
QUALITY. RELIABILITY. VALUE.

Centrifugation

Centrifugeuses Mini et Midi

Centrifugeuse Midi

Une vitesse optimale dans un espace minimal. La centrifugeuse Midi de Fisherbrand est idéale pour les protocoles exigeant une centrifugation rapide et une FCR élevée. Elle convient parfaitement à la séparation des cellules par micro-filtration, aux applications PCR*, aux applications cliniques et aux protocoles HPLC.

Principaux avantages et caractéristiques :

- Encombrement réduit, moteur sans balai pour un fonctionnement silencieux et un faible niveau de vibration
- Sélection de la vitesse en FCR ou en tr/min sur l'afficheur numérique
- Arrêt automatique en cas d'inclinaison ou de déséquilibre des échantillons
- Couvercle avec fermeture de sécurité empêchant l'ouverture lorsque le rotor est en mouvement
- Afficheur rétro-éclairé indiquant simultanément la durée, la vitesse et les paramètres de fonctionnement
- Bouton « rotation rapide » pour opérer des centrifugations de courte durée
- Plastique résistant aux UV, durée de vie utile prolongée dans des conditions d'éclairage intensif
- Déverrouillage du couvercle par appui sur un bouton
- Commande manuelle permettant à l'utilisateur d'ouvrir le couvercle en cas de coupure d'électricité
- Garantie 2 ans



Caractéristiques techniques

Plage de vitesse :	500 à 12 500 tr/min
FCR :	15 à 9 800 xg
Dimensions :	203 x 171 x 114 mm
Exigences électriques :	100-240 V, 50-60 HZ

Vendue avec deux rotors

- Rotor standard 12 emplacements avec couvercle pour tubes de 1,5/2,0 ml
- Rotor pour 4 barrettes de 8 tubes de 0,2 ml ou 32 tubes individuels

N° cat.	Description
12972041	La centrifugeuse Midi est fournie avec : rotors, adaptateurs pour 12 tubes de 0,2 ml et 12 tubes de 0,5 ml, adaptateur secteur universel double isolation avec quatre fiches interchangeables

Conditions générales de vente Veuillez noter que toutes les ventes sont soumises à nos conditions générales de vente.

Pour de plus amples informations, reportez-vous au verso de la couverture de nos catalogues, ou rendez-vous sur notre site Internet : www.fisher.co.uk

© 2015 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

Trademarks used are owned as indicated at www.fishersci.com/trademarks.

Austria: (0)800-20 88 40 Belgium: +32 (0)56 260 260 Denmark: +45 70 27 99 20
Germany: +49 2304 932-5 Ireland: +353 (0)1 885 5854 Italy: +39 02 950 59 478
Finland: +358 (0)9 8027 6280 France: +33 (0)3 88 67 14 14 Netherlands: +31 (0)20 487 70 00
Norway: +47 22 95 59 59 Portugal: +351 21 425 33 50 Spain: +34 902 239 303
Sweden: +46 31 352 32 00 Switzerland: +41 (0)56 618 41 11 UK: +44 (0)1509 555 500

Fisher Scientific

A Thermo Fisher Scientific Brand