Fisherbrand®
QUALITY. RELIABILITY. VALUE.

Traceable™ Daten-Logger-Thermometer

Die Fisherbrand-Reihe von Traceable™-Temperatur-Daten-Loggern werden breitflächig für verschiedene Zwecke in einer Vielzahl von Arbeitsumgebungen wie zum Beispiel allgemeinen Forschungslabors, der Lebensmittelverarbeitung, in der Medizin, in der Landwirtschaft und im Umweltschutz eingesetzt. Sie liefern im Zuge von Betriebsprozessen genaue und zuverlässige Aufzeichnungen, um sicherzustellen, dass die bestmöglichen Ergebnisse mit bester Qualität erzielt werden.

Um zuverlässige Ergebnisse zu liefern, sind alle Fisherbrand Traceable™ Daten-Logger-Thermometer einzeln zertifiziert. So ist sichergestellt, dass das Thermometer ordnungsgemäß kalibriert wurde

Traceable™ Logger-Trac™ Temperatur-Daten-Logger

Ihr bester Versandpartner

- Kleiner, kompakter Temperatur-Daten-Logger mit einer Speicherkapazität von 7.680 Ablesungen
- Das aktive LCD zeigt folgende wichtige Daten an: aktuelle Temperatur, Tiefst- und Höchsttemperaturen, Aufzeichnungsstatus, Betriebszeit, kumulative, (ausgeführte) Alarmzeit, Quarantäne-Status, Alarmzahl
- Zeigt die Gesamtalarmdauer von Anwender-ausgewählten Tiefst- und Höchstwerten an
- Wiederverwendbares/wiederprogrammierbares Gerät
- Integriert mit MaxiThermal-Software für eine vollständige Datenanalysis
- Perfekt zur Überwachung der Temperatur während des Transports
- Lieferung mit Batterie, Traceable™-Zertifikat

Kat. Nr.	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
15398754	-35 bis 50°C (-31 bis 122°F)	0,1°	± 0,2 °C von 0 bis 10 °C, ±1 anderswo

Zubehör

Kat. Nr.	Beschreibung
15308764	Logger-Trac™-Schutzpapierhülsen (100/pk)
15338764	Logger-Trac™-Wiege/Kabel
15348764	MaxiThermal™-Software

Fisherbrand®
QUALITY. RELIABILITY. VALUE.

Traceable™ Logger-Trac™ RF-/Temperatur-Daten-Logger

Erfasst die Feuchtigkeits- und Temperaturablesungen in jeder Umgebung und lädt sie herunter

- Feuchtigkeits- und Temperatur-Daten-Logger mit einer Speicherkapazität von 30.720 Ablesungen
- Das aktive LCD zeigt folgende wichtige Daten an: aktuelle Temperatur, Tiefst- und Höchsttemperaturen, aktuelles Feuchtigkeitsniveau, Aufzeichnungsstatus, Betriebszeit, kumulative, (ausgeführte) Alarmzeit
- Sofortige Anzeige der Temperatur- und Feuchtigkeitsexkursionsdauer
- Wiederverwendbares/wiederprogrammierbares Gerät mit Anwender-wählbaren Aufzeichnungsintervallen
- Integriert mit MaxiThermal-Software für eine vollständige Datenanalyse; zu den Softwarefunktionen gehören Temperaturalarmeinstellungspunkte, Temperatur- und Feuchtigkeitsaufzeichnungsintervall, Startverzögerung, Stopp-Freigabetaste
- Perfekt zur Überwachung der Temperatur und Feuchtigkeit während des Transports oder in der Laborumgebung
- Lieferung mit Batterie, Traceable™-Zertifikat

Kat. Nr.	Bereich	Auflösung	Genauigkeit	Feuchtigkeit: Bereich	Auflösung	Genauigkeit
15318764	-29 bis 72°C (-20 bis 161°F)	0,1°	±0,2 °C von 0 bis 30 °C; ansonsten 0,5 °C	0 bis 100 % RF	0,1 % RF	Genauigkeit: ±3 % von 25 bis 75 % RF, ±5 % anderswo

Zubehör

Kat. Nr.	Beschreibung
15348764	Logger-Trac™ USB-Kabel
15358764	MaxiThermal™-Software

Fisherbrand®
QUALITY. RELIABILITY. VALUE.

Traceable™ Daten-Logger-Thermometer

Traceable™ Logger-Trac™ LN2 Temperatur-Daten-Logger

Der externe Sensor ist für -200°C Umgebungen im Labor oder auf dem Transportweg ausgelegt

- Temperatur-Daten-Logger mit einer Speicherkapazität von 64.000 Ablesungen
- Das aktive LCD zeigt folgende wichtige Daten an: aktuelle Temperatur, Tiefst- und Höchsttemperaturen, Aufzeichnungszeit
- Zeigt die Gesamtalarmdauer von Anwender-ausgewählten Tiefst- und Höchstwerten an
- Wenn eine Alarmbedingung auftritt, werden folgende zusätzliche Informationen auf dem LCD angezeigt: Alarmzahl, Alarmmitteilung und Gesamtalarmzeit
- Das Gerät hat einen internen Sensor für Raumtemperatur und einen externen Fühler und eignet sich perfekt für die Überwachung von Kryomaterial auf dem Transportweg sowie Reagenzien, klinische Proben, gefrorene Proben, Arzneimittel und Lebensmittel an jedem Ort
- Wiederverwendbares/wiederprogrammierbares Gerät mit Anwender-wählbaren Aufzeichnungsintervallen
- Kompakte Größe und IP66 Wasserdichtheit
- Integriert mit MaxiThermal-Software für eine vollständige Datenanalyse; zu den Softwarefunktionen gehören Temperaturalarmeinstellungspunkte, Temperaturaufzeichnungsintervall, Startverzögerung, Stopp-Freigabetaste
- Lieferung mit Batterie, Traceable™-Zertifikat

Kat. Nr.	Bereich	Auflösung	Genauigkeit	Auflösung	Genauigkeit
15328764	**für internen Sensor** -29 bis 72 °C (-20 bis 162 °F) **für externen Sensor** -200 bis 72 °C (-328 bis 162 °F)	0,1° **für internen Sensor**	±0,2 °C von 2 °C bis 10 °C, 2 °C anderswo**für internen Sensor**	0,1° **für internen Sensor**	±0,2 °C von 0 °C bis 30 °C, 2 °C anderswo**für internen Sensor**

Zubehör

Kat. Nr.	Beschreibung
15348764	Logger-Trac™ USB-Kabel
15358764	MaxiThermal™-Software

11035_2015

Austria: (0)800-20 88 40 **Belgium:** +32 (0)56 260 260 **Denmark:** +45 70 27 99 20
Germany: +49 2304 932-5 **Ireland:** +353 (0)1 885 5854 **Italy:** +39 02 950 59 478
Finland: +358 (0)9 8027 6280 **France:** +33 (0)3 88 67 14 14 **Netherlands:** +31 (0)20 487 70 00
Norway: +47 22 95 59 59 **Portugal:** +351 21 425 33 50 **Spain:** +34 902 239 303
Sweden: +46 31 352 32 00 **Switzerland:** +41 (0)56 618 41 11 **UK:** +44 (0)1509 555 500

Fisher Scientific
A Thermo Fisher Scientific Brand