



Fisherbrand
QUALITY. RELIABILITY. VALUE.

Zentrifugation

Mini- und Midi-Zentrifugen

Minizentrifuge

Die Fisherbrand Minizentrifuge ist ideal für das schnelle Abzentrifugieren, Mikrofilter-Zelltrennungen sowie PCR*- und HPLC-Protokolle. Das kompakte und einfach zu bedienende Gerät wird serienmäßig mit einem kompletten Zubehör-Sortiment geliefert.



Hauptmerkmale und Vorteile:

- Geringe Stellfläche und leiser Betrieb
- UV-beständiges Gehäuse
- SnapSpin™ Rotoren, die rasch und einfach ausgetauscht werden können
- Kompaktes ergonomisches Design mit geringem Platzbedarf
- Max. Drehzahl 6.000 U/min/2.000 x g
- Gewichtete gummibeschichtete Basis, die mögliche Gerätebewegungen verhindert und Geräusche dämpft
- 1 Jahr Garantie

Technische Spezifikation

Kapazität Rotor 1	6 x 1,5/2-ml-Röhrchen
Kapazität Rotor 2	2 x 8 0,2-ml-Streifen oder 16 einzelne Röhrchen
Adapter für Rotor 1	6 x 0,5 ml- und 6 x 0,2ml-Röhrchen
Drehzahlbereich, U/min	6.000
RZB:	2.000 x g
Abmessungen:	153 x 128 x 104 mm
Elektrische Anforderungen:	220-230 V, 50/60 Hz

Kat.-Nr.

Beschreibung

15358266

Minizentrifuge inkl. Rotoren, Röhrchengestell, Tragekoffer, O-Ringe, Gefäßadapter und doppelt isoliertes Niederspannungs-Netzteil mit vier auswechselbaren Steckern

Die ganze Auswahl an Fisherbrand-Produkten finden Sie auf
www.eu.fishersci.com/go/fisherbrand

*PCR ist ein eingetragenes Warenzeichen von Hoffmann LaRoche Inc



Fisherbrand
QUALITY. RELIABILITY. VALUE.

Zentrifugation

Mini- und Midi-Zentrifugen

Midi-Zentrifuge

Maximale Drehzahlen bei minimalem Platzbedarf. Die Fisherbrand Midi-Zentrifuge ist ideal für Protokolle, die ein rasches Zentrifugieren mit stärkerer Zentrifugalbeschleunigung erfordern. Ideal für Mikrofilter-Zelltrennungen, PCR*, klinische Anwendungen und HPLC-Protokolle

Hauptmerkmale und Vorteile:

- Kompakte Aufstellmaße und bürstenloser Motor für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Drehzahlanzeige und -einstellung wahlweise in RZB oder U/min
- Sicherheitsabschaltung bei Probenunwucht und Neigung
- Deckel mit Sicherheitsverriegelung kann bei laufendem Rotor nicht geöffnet werden
- Hintergrundbeleuchtetes Display mit gleichzeitiger Angabe von Zeit, Drehzahl und Betriebsstatus
- Schnellbeschleunigungstaste für kurze Zentrifugationsvorgänge
- UV-beständiger Kunststoff für längere Lebensdauer unter extremen Lichtbedingungen
- Drucktaste zum Lösen des Deckels
- Manuelles Öffnen des Deckels bei Stromausfall möglich
- Zwei Jahre Garantie



Inklusive zwei Rotoren:

- Standardrotor mit 12 Positionen mit Deckel für 1,5-/2-ml-Röhrchen
- Streifenrotor mit 8 Positionen für vier 0,2-ml-Röhrchenstreifen oder 32 einzelne Röhrchen

Technische Spezifikation

Drehzahlbereich, U/min	500 bis 12.500
RZB:	15 bis 9.800 x g
Abmessungen:	203 x 171 x 114mm
Elektrische Anforderungen:	100-240V, 50/60 Hz

Kat.-Nr.

Beschreibung

12972041

Midi-Zentrifuge inkl. Rotoren, 12 x 0,2 ml und 12 x 0,5 ml-Röhrchenadaptern, doppelt isoliertes Universalnetzteil mit vier austauschbaren Steckern

Allgemeine Geschäftsbedingungen Bitte beachten Sie, dass alle Verkäufe unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen. Die vollständigen Details finden Sie auf der dritten Umschlagseite unserer Kataloge, oder besuchen Sie unsere Website unter www.fisher.co.uk.

© 2015 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
Trademarks used are owned as indicated at www.fishersci.com/trademarks.

Austria: (0)800-20 88 40 Belgium: +32 (0)56 260 260 Denmark: +45 70 27 99 20
Germany: +49 2304 932-5 Ireland: +353 (0)1 885 5854 Italy: +39 02 950 59 478
Finland: +358 (0)9 8027 6280 France: +33 (0)3 88 67 14 14 Netherlands: +31 (0)20 487 70 00
Norway: +47 22 95 59 59 Portugal: +351 21 425 33 50 Spain: +34 902 239 303
Sweden: +46 31 352 32 00 Switzerland: +41 (0)56 618 41 11 UK: +44 (0)1509 555 500



**Fisher
Scientific**

A Thermo Fisher Scientific Brand

EU_DE_2015_11165